

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 120408/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2531 120408/30
GTIN	4067263092575
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	250322 HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 260 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4,25 mm
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 120408 Clase HB7020

250322 HB7020