

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 190616/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2531 190616/30
GTIN	4067263092698
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	250341 HB7020
Profundidad de corte a_p	1,6 - 6,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 260 mm/min
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 190616 Clase HB7020

250341 HB7020