

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150608/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2535 150608/50
GTIN	4067263092889
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	125 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 3,75 mm
Avance f	0,25 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	250762 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DNMG 150608 Clase HB7020

250762 HB7020