


HOLEX**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Tamaño / cantidad: 150608/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2542 150608/30
GTIN	4067263093039
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 3,75 mm
Contenido	250786 HBT020
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 200 mm/min
Cantidad	30
Clase	HBT020
Rompevirutas	PR
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DNMG 150608 Clase HBT020

250786 HBT020