

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible DNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150608/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2539 150608/50
GTIN	4067263093008
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,55 - 3,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 260 mm/min
Cantidad	50
Contenido	250862 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DNMG 150608 Clase HB7020

250862 HB7020