

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible DNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150612/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2539 150612/50
GTIN	4067263093022
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 260 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,8 - 3,75 mm
Cantidad	50
Contenido	250864 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DNMG 150612 Clase HB7020

250864 HB7020