

Yale

Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica, Longitud: 6m



Datos de pedido

Número de pedido	086081 6
GTIN	2050000970351
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Con enchufe de acoplamiento n.º 086085 tam. M1 (lado del cilindro) y rosca de atornillado 3/8-NPT (lado de la bomba). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (diámetro nominal); presión de estallido 2800 bar; radio de curvatura mínimo R = 100 mm.

Solo para el suministro con un sistema hidráulico completo (bomba, cilindro, tubo flexible) directamente del fabricante con montaje en fábrica, llenado y desaireación.

Todos los elementos montados y adosados corresponden a la **serie de normas métrica**, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. **Compatibles al 100 %** con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.

Descripción técnica

Longitud	6 m
Tipo de producto	Accesorios hidráulicos