

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 120408/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2549 120408/50
GTIN	4067263093268
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 260 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4,25 mm
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	251324 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SNMG 120408 Clase HB7020

251324 HB7020