

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 190616/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2549 190616/30
GTIN	4067263093336
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	251336 HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 260 mm/min
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,05 - 6,75 mm
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SNMG 190616 Clase HB7020

251336 HB7020