

**Garant****Desbastado de plaquita de corte reversible SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150612/50**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG2549 150612/50
GTIN	4067263093305
Clase de artículo	GGN

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 5,25 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	105 - 260 mm/min
Avance $f$	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	251330 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

## Accesorios

SNMG 150612 Clase HB7020

251330 HB7020