

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 190624/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2549 190624/50
GTIN	4067263093367
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 260 mm/min
Profundidad de corte a_p	1,6 - 6,75 mm
Cantidad	50
Contenido	251338 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SNMG 190624 Clase HB7020

251338 HB7020