

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 160408/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2555 160408/30
GTIN	4067263093411
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	251544 HB7020
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TNMG 160408 Clase HB7020

251544 HB7020