

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 160404/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2555 160404/30
GTIN	4067263093398
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	251542 HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,25 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TNMG 160404 Clase HB7020

251542 HB7020