

**Garant****Desbastado de plaquita de corte reversible WNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 080412/50**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG2568 080412/50
GTIN	4067263093749
Clase de artículo	GGN

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	85 - 260 mm/min
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 2,75 mm
Avance $f$	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	252210 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

## Accesorios

WNMG 080412 Clase HB7020

252210 HB7020