

**Garant****Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 11T308/30****Datos de pedido**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido  | GG2624 11T308/30 |
| GTIN              | 4067263095477    |
| Clase de artículo | GGN              |

**Descripción técnica**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Avance f                                      | 0,1 - 0,25 mm/rev,              |
| Contenido                                     | 260464 HB7020                   |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 130 - 280 mm/min                |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,55 - 2,75 mm                  |
| Cantidad                                      | 30                              |
| Clase   | HB7020                          |
| Rompevirutas                                  | SM                              |
| Tipo de producto                              | Plaquita de corte para torneado |

## Accesorios

DC. T 11T308 Clase HB7020

260464 HB7020