

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 11T308/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2624 11T308/50
GTIN	4067263095484
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Contenido	260464 HB7020
Cantidad	50
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DC. T 11T308 Clase HB7020

260464 HB7020