

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 09T308/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2628 09T308/50
GTIN	4067263095606
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260763 HB7020
Cantidad	50
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 3,25 mm
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SCMT 09T308 Clase HB7020

260763 HB7020