

Garant

Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 16T308/30

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2632 16T308/30
GTIN	4067263095774
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Contenido	260988 HB7020
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4 mm
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TCMT 16T308 Clase HB7020

260988 HB7020