

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 110304/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2636 110304/30
GTIN	4067263095859
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,25 - 1,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Contenido	261224 HB7020
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VB.. T 110304 Clase HB7020

261224 HB7020