

**Garant**

**Plaquitas de tronzado y torneado, HB7020, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 2/30**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2736 2/30
GTIN	4067263097181
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

Rompevirutas para  $\varnothing$  pequeños y reducción de la fuerza de corte.

**Descripción técnica**

Contenido	273701 2
Cantidad	30
Radio angular R	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Plaquita de tronzado/ranurado Ancho de tronzado w 2 mm	273701 2
--	----------