

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 120402/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2668 120402/50
GTIN	4067263097549
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260156 HU7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,15 - 4,25 mm
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CCGT 120402 Clase HU7310

260156 HU7310