


**Garant****Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 09T304/50**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG2668 09T304/50
GTIN	4067263097501
Clase de artículo	GGN

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	260150 HU7310
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

## Accesorios

CC. T 09T304 Clase HU7310

260150 HU7310