

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 09T302/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2668 09T302/30
GTIN	4067263097372
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,15 - 3,25 mm
Cantidad	30
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Contenido	260148 HU7310
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 09T302 Clase HU7310

260148 HU7310