

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 060204/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2668 060204/50
GTIN	4067263097365
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260142 HU7310
Cantidad	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 060204 Clase HU7310

260142 HU7310