

**Garant**

**Plaquetas de tronzado y torneado, HB7020, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 4/30**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2738 4/30
GTIN	4067263097440
Clase de artículo	GGN

**Descripción técnica**

Avance f	0,08 - 0,26 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,04 mm
Contenido	273704 4
Cantidad	30
Radio angular R	0,3 mm
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaqueta de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Plaquita de tronzado/ranurado Ancho de tronzado w 4 mm	273704 4
--	----------