

**Garant**

**Plaquita de tronzar Mecanizado medio, HB7020, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 3/50**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2742 3/50
GTIN	4067263097631
Clase de artículo	GGN

**Descripción técnica**

Avance f	0,1 - 0,23 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Radio angular R	0,4 mm
Cantidad	50
Contenido	273729 3
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,8 - 1,7 mm
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Plaquita de tronzar Mecanizado medio Ancho de tronzado  
w 3 mm

273729 3