

**Garant**

**Plaquita de tronzar Radio completo, HB7020, Anchura de tronzado w (mm) /  
Cantidad: 2,5/50**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2746 2,5/50
GTIN	4067263097693
Clase de artículo	GGN

**Descripción técnica**

Contenido	273735 2,5
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 0,7 mm
Avance f	0,08 - 0,16 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Cantidad	50
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	Uso	$V_c$	Código ISO
--	-----	-------	------------

Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Plaquita de tronzarRadio completo Ancho de tronzado w  
2,5 mm

273735 2,5