

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 11T308/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2672 11T308/30
GTIN	4067263098034
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,75 mm
Contenido	260464 HU7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Cantidad	30
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DC. T 11T308 Clase HU7310

260464 HU7310