

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 120408/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2676 120408/30
GTIN	4067263098218
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260766 HU7310
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SC. T 120408 Clase HU7310

260766 HU7310