

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 11T302/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2672 11T302/50
GTIN	4067263098003
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Contenido	260458 HU7310
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,15 - 2,75 mm
Cantidad	50
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DC. T 11T302 Clase HU7310

260458 HU7310