

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 09T304/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2679 09T304/50
GTIN	4067263098263
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,25 - 3,25 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Contenido	260762 HB7310
Cantidad	50
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SC. T 09T304 Clase HB7310

260762 HB7310