

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 11T302/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2675 11T302/30
GTIN	4067263098096
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,15 - 2,75 mm
Contenido	260458 HB7310
Cantidad	30
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DC. T 11T302 Clase HB7310

260458 HB7310