

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 160408/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2681 160408/30
GTIN	4067263098454
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	261234 HU7310
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,5 mm
Cantidad	30
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VB.. T 160408 Clase HU7310

261234 HU7310