

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 160404/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2681 160404/50
GTIN	4067263098447
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,5 mm
Contenido	261232 HU7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Cantidad	50
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VB.. T 160404 Clase HU7310

261232 HU7310