

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VBGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 110304/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2681 110304/50
GTIN	4067263098423
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Contenido	261224 HU7310
Profundidad de corte a_p	0,25 - 1,75 mm
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VB.. T 110304 Clase HU7310

261224 HU7310