

**Garant****Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCGT, HU7310, M:  
110202/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2680 110202/30
GTIN	4067263098317
Clase de artículo	GGN

**Descripción técnica**

Contenido	260980 HU7310
Profundidad de corte $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 mm/min
Cantidad	30
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

**Datos de usuario**

	Uso	$V_c$	Código ISO
--	-----	-------	------------

Aluminio, plásticos	adecuado	24 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	25 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	10 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	24 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	8 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	15 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

## Accesorios

TC. T 110202 Clase HU7310

260980 HU7310