

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 160404/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2689 160404/50
GTIN	4067263098744
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	261458 HB7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VC. T 160404 Clase HB7310

261458 HB7310