

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 160402/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2689 160402/30
GTIN	4067263098713
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Contenido	261457 HB7310
Profundidad de corte a_p	0,15 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VCGT 160402 Clase HB7310

261457 HB7310