

**Garant**

**Fresas de disco / cortadoras con mango cilíndrico HSS ancho  $a_p = 1,5$  mm,  $\emptyset$  D / cantidad de filos Z: 50/4mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Clase de artículo	21P

**Descripción****Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

**Texto publicitario uso:**

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una gran precisión de repetición en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente una hoja HSS.

Número de pedido: 218440 a 218444 (véase el catálogo principal)

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta  $\emptyset$  D = 200 mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

**Descripción técnica**

$\emptyset$ de corte $D_c$	50 mm
Longitud total $L_{tot}$ para $a_p$ 1,5 mm	94,9 mm

Longitud total $L_{\text{tot}}$ para $a_p$ 2,2 mm	95,5 mm
Longitud collar $L_1$	36 mm
$\varnothing$ de mango $D_5$ h6	25 mm
$\varnothing$ cuello $d_1$	24,5 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	12,75 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1113
Número de filos Z	4
Anchura $a_p$	1,5 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco