

**HOLEX**

## Pie de rey digital, capacidad de medición de 150 mm ABS, Número de pies de rey: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	412822 3
GTIN	4067263100003
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. Pie de rey digital con **escala absoluta**, sin necesidad de puesta a cero. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.

- **Precisión muy alta mediante regla de vidrio.**
- **El sistema electrónico está desacoplado de la carcasa y montado directamente en la pieza deslizante. La presión de medición se transmite directamente a las patas de medición. De esta manera, el pie de rey muestra una menor propensión a errores y una durabilidad superior.**
- **Con robusta carcasa metálica.**

#### Suministro:

**3 pies de rey** n.º 412821 tam. 150. Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

### Descripción técnica

Suministro de energía	con pilas
Calibración	A1
Norma	ISO 13385
Longitud del pico	40 mm

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Desconexión automática	sí
Varilla de profundidad existente	sí
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Cantidad de pilas contenidas	3
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Desviación de medición E MPE	±0,03 mm
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Material carcasa	Metal
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200

## Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412230
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032