

Garant**Juego de pie de rey, capacidad de medición de 150 mm Nonio 1 / 50, Número de pies de rey: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	410107 3
GTIN	4067263100027
Clase de artículo	40Z

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura sin errores mediante escala aplanada de color.

Superficies de medición con lapeado de precisión.

Suministro:

3x pies de rey n.º 410105 tam. 150.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descripción técnica

Lectura	0,02 mm
División	1/128 pul
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Longitud del pico	40 mm
Embalaje	Estuche

Norma	ISO 13385
División	1/50 mm
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Varilla de profundidad existente	sí
Calibración	A1
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tabla de roscas	Tabla de pie de rey
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200

Accesorios

Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
--	--------