

**Garant****Juego de pie de rey, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	410102 3
GTIN	4067263100041
Clase de artículo	40Z

**Descripción****Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Escala precisa, de alto contraste.

Tornillo de sujeción superior.

Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura sin errores mediante escala aplanada de color.

Superficies de medición con lapeado de precisión. Lectura mejor mediante escala aplanada de color.

**Suministro:**

**3 pies de rey** n.º 410100 tam. 150.

**Partes opcionales:**

Tabla de roscas n.º 412180 para la parte posterior del pie de rey.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	0 - 150 mm
Embalaje	Estuche
Varilla de profundidad existente	sí
División	1/128 pul

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
División	1/20 mm
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Calibración	A1
Longitud del pico	40 mm
Norma	ISO 13385
Lectura	0,05 mm
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tabla de roscas	Tabla de pie de rey
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200

## Accesorios

Estuche de cuero artificial para pies de rey con nonio	412500
Tabla para pies de rey	412180