

**Garant****Boca con espigas de posicionamiento, Para anchura de mordazas: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362622 125
GTIN	4067263092179
Clase de artículo	31S

**Descripción****Ejecución:**

- Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia  $\pm 0,01$  mm).
- Montaje fácil en el tornillo de banco.
- Introducción mecánica de las espigas.
- Manejo de aire acondicionado mediante válvulas de ambos lados.
- Ninguna diferencia entre boca fija y móvil.
- Presión de aire necesaria de 5,5 bar

**Aplicación:**

Adaptación rápida a diversos mecanizados.

- Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición. Se suprime el manejo de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.

**Idóneo para:**

**GRESSEL** Gripes GPS125, Gripes GPS125-VS, Gripes 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.

**WNT** NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

**Descripción técnica**

Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco
------------------	----------------------------------

