

Garant

Fresas de disco / cortadoras con mango cilíndrico HSS ancho ap = 1,5 mm, Ø D / cantidad de filos Z: 63/4mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 218408 63/4 |
| GTIN | 4045197533371 |
| Clase de artículo | 21P |

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Texto publicitario uso:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una gran precisión de repetición en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente una hoja HSS.

Número de pedido: 218440 a 218444 (véase el catálogo principal)

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-----------|
| Ø de mango D _s h6 | 32 mm |
| Plaquita de corte adecuada | XC.. 1113 |

| | |
|---|------------------|
| Longitud total L_{tot} para a_p 1,5 mm | 99,9 mm |
| Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$ | 15,75 mm |
| \varnothing de corte D_c | 63 mm |
| Longitud collar L_1 | 37 mm |
| Longitud total L_{tot} para a_p 2,2 mm | 100,5 mm |
| \varnothing cuello d_1 | 31,5 mm |
| Número de filos Z | 4 |
| Anchura a_p | 1,5 mm |
| Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico |
| Material de corte | HSS |
| Refrigeración interior | no |
| Tipo de producto | Fresa de disco |