

Garant
APET 133504 FR diamantado, HB7810, Tipo: ALU

Datos de pedido

Número de pedido	215308 ALU
GTIN	4045197601155
Clase de artículo	21B

Descripción
Nota:

 Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p\text{máx.}} = 6 \text{ mm}$.

Radio angular: 0,4 mm

 Avance f_z por diente: 0,2 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,2 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APET 133504 FR
Clase	HB7810
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	600 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	550 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		