

Garant

Juego de pie de rey digital, con varilla de profundidad cuadrada, capacidad de medición de 150 mm IP54 con salida de datos, Número de pies de rey: 3

**Datos de pedido**

Número de pedido	412681 3
GTIN	4067263100201
Clase de artículo	41A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey digital IP54 con salida de datos. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Con Preset (ajuste previo de medición). **Carcasa ergonómica con componente de Haptoprene® agradable al tacto.** Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Ventaja:

- **Carcasa ergonómica con componente de Santoprene®.**
- **Larga duración de la pila.**
- **Indicador LCD grande de alto contraste, con cifras de 11,5 mm de altura.**
- **Nuevo diseño moderno.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032. **3 pies de rey** n.º 412680 tam. 150.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Clase de protección IP	IP 54
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Longitud del pico	40 mm
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Interfaz de tecladoUSB Tipo G2	498963 G2
Cubierta para pie de rey Tipo D	412237 D
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B