

**Garant**
**APMT 180508 ER, HB7730, Tipo: GG**

**Datos de pedido**

Número de pedido	215256 GG
GTIN	4045197601056
Clase de artículo	21A

**Descripción**
**Nota:**

 Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{máx.}} = 9$  mm.

Radio angular: 0,8 mm

 Avance  $f_z$  por diente: 0,2 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,2 mm
Tipo	FG
Radio angular	0,8 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 180508 ER
Clase	HB7730
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
GG(G)	adecuado	250 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		