


Garant**Boca con espigas de posicionamiento, Para anchura de mordazas: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362622 160
GTIN	4067263100126
Clase de artículo	31S

Descripción**Ejecución:**

- Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia $\pm 0,01$ mm).
- Montaje fácil en el tornillo de banco.
- Introducción mecánica de las espigas.
- Manejo de aire acondicionado mediante válvulas de ambos lados.
- Ninguna diferencia entre boca fija y móvil.
- Presión de aire necesaria de 5,5 bar

Aplicación:

Adaptación rápida a diversos mecanizados.

- Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición. Se suprime el manejo de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.

Idóneo para:

GRESSEL Gripes GPS160, Gripes GPS160-VS, Gripes 2, Gripes-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.

WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.

Descripción técnica

Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco
------------------	----------------------------------

