

Garant**APET 180508 FR, HU7810, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	215208 ALU
GTIN	4045197600905
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\text{máx.}} = 9$ mm.

Radio angular: 0,8 mm

Avance f_z por diente: 0,2 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,2 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,8 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APET 180508 FR
Clase	HU7810
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		