

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/7A**Datos de pedido**

Número de pedido	930705 800/7A
GTIN	4067263100676
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×24G, con cajones 36×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

Altura útil para cajones	700 mm
Cantidad de cajones	7
Número puertas	0

Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil	900 mm
Cajón anchura útil en G	36
Número de estantes extraíbles	0
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajones superficie útil en G	36x20
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Anchura	1000 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	600 mm
Altura	800 mm
Altura útil	700 mm
Peso	149 kg
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36x20G
Tipo de producto	Armario para herramientas